

品番：EA864BB-88

品名：増設用 押しボタン送信器



販売価格	2,040円(税抜) / 2,244円(税込)		
カタログ価格	2,040円(税抜) / 2,244円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/10 03:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2314ページ		



1台の受信器に対して4台まで送信器を登録可能!増設用送信器

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	WC-P60
電源	押す力で発電(電池不要)	電波到達距離	見通し 約90m
周波数	314.8MHz(特定小電力機器)	IDコード	約100万通り
使用温度範囲	0℃~40℃	サイズ	35×33×87(H)mm
防水仕様	IPX4 防沫形	重量	約66g(取付ホルダー含む)
付属品	取付ネジ2本(φ3×14mm)、スリーブ2本(φ6×24mm)、両面テープ1枚		

押す力で発電するので電池不要。

店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。

IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。

屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。

※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

