

品番：EA864BB-91

品名：ワイヤレスチャイム(設置型)受信器



販売価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
カタログ価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/04/30 23:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2375ページ		



### 仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	EWS-P70
音量	約90dB/50cm ※音量大時	電波到達距離	約120m(見通し距離)
電源	DC4.5V ACアダプター付属	サイズ	180×38×100(H)mm
重量	約215g	使用温度範囲	0℃～40℃
付属品	取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚	周波数	313.625MHz(特定小電力機器)
IDコード	約25万通り	対応送信機	EA864BB-61、-66、-67、-68

最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。

受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目でわかります。

番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!

用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能)

送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能

電波の到達距離は見通し約120m

店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適

IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要

送信器の電池交換時期をランプでお知らせ

お好みで設定できる17種類の報知音  
送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能

音量を3段階に調節可能

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.