

品番 : EA864BB-96

品名 : ワイヤレスチャイム(フラッシュランプ)受信器



販売価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
カタログ価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/01/25 20:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2315ページ		



## 仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	EWS-P40
音量	約88dB/50cm ※音量大時	電波到達距離	約120m(見通し距離)
電源	単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5V センタープラス 適合プラグ:外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)	サイズ	163×55×90(H) mm
重量	約206g(電池除く)	使用温度範囲	0°C~40°C
付属品	取付ネジ 2本(Φ3×20mm)	周波数	313.625MHz(特定小電力機器)
IDコード	約25万通り	電池寿命	約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。

受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。

報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。

目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!

用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)

送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能

電波の到達距離は見通し約120m

一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適

IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要

受信器の電池交換時期をランプでお知らせ

お好みで設定できる20種類の報知音

送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能

音量を3段階に調節可能

対応送信機

EA864BB-61、-66、-67、-68

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.