

品番：EA864BC-1

品名：ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器



販売価格	1,930円(税抜) / 2,123円(税込)		
カタログ価格	1,930円(税抜) / 2,123円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 11:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカバヤシ	型番	XP10A
ブランド	REVEX	仕様	送信機(押しボタン)
電波到達距離	屋外見通し:最大180m 屋内見通し:最大90m	電源	コイン形リチウム電池CR2032×2個(付属)
電池寿命	約1年半(1日10回送信、20℃時)	電池切れ表示	送信ランプが赤点滅
サイズ	60(W)×27(D)×70(H)mm(取付プレート含む)	重量	約38g(電池含まず)
送受信周波数	315MHz帯	使用温度範囲	-10~45℃
使用エリア	屋内・屋外	対応機種	リーベックスXPシリーズすべての受信機に使用可能
付属品	取付用両面テープ×1、取付用ネジ×2、取付用リブ×2、コイン形リチウム電池CR2032×2、IDコード設定スイッチ切替用(-)ミニドライバー×1、取扱説明書	注意	付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

【使用例】

- ・店舗や事務所、医院での連絡や呼び出しに。
- ・各お部屋間の呼び出しに。
- ・来客チャイムとして。門扉など屋外にも設置できます。
- ・お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。
- ・バスルームや洗面所、水のかかる場所にも設置できます。

押しボタンを押すと、離れた場所で光やチャイム・音声などでお知らせします。

ワイヤレスなので配線不要で取り付け簡単。

防水型なので屋外や浴室など、水のかかる場所でも使用できます。

送信機・受信機は組み合わせ自由で何台でも増設できます。

チャイム音はピンポンや音声、メロディ、動物の鳴き声やアラームなど、64種類から選べます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.