

品番：EA864BC-10

品名：[EA864BC-1,2,3用] 受信器



販売価格	3,240円(税抜) / 3,564円(税込)		
カタログ価格	3,240円(税抜) / 3,564円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 11:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



### 仕様

メーカー	ナカバヤシ	型番	XP700
ブランド	REVEX	仕様	受信機
電波到達距離	屋外見通し:最大180m 屋内見通し:最大90m	音量可変範囲	45~90dB(約1m)
報知音	64種類(チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン)	報知音量	音量ボタン:大・小(8段階)
受信表示	音と光・音のみ・光のみ 切替可能	電源	単3アルカリ乾電池×3本(別売)または専用ACアダプター(別売:EA864BC-100、-101)
電池切れ表示	受信機電池切れランプが赤点滅、送信機電池切れランプが緑点滅	サイズ	90(W)×32(D)×91(H)mm
重量	約85g(電池含まず)	送受信周波数	315MHz帯
使用温度範囲	-10~45℃	使用エリア	屋内
対応機種	リーベックスXPシリーズすべての送信機に使用可能		

増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。

音量調節可能。

256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.