

品番：EA864BC-2

品名：ワイヤレスチャイム非接触送信器



販売価格	2,840円(税抜) / 3,124円(税込)		
カタログ価格	2,840円(税抜) / 3,124円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 13:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカバヤシ	型番	XP10H
ブランド	REVEK	仕様	送信機非接触押しボタン)
電波到達距離	屋外見通し:最大180m 屋内見通し:最大90m	電源	単4アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命	約1年(1日10回送信、20℃時)	電池切れ表示	送信ランプが赤点滅と”ピッピッ”音
サイズ	49(W)×24(D)×94(H)mm	重量	約56g(電池含まず)
送受信周波数	315MHz帯	使用温度範囲	-10~45℃
使用エリア	屋内	対応機種	リーベックスXPシリーズすべての送信機に使用可能
付属品	送信機用取付プレート、木ネジ×2、送信機用両面テープ×1、リブ×2、IDコード設定スイッチ切替用(-)ミニドライバー、取扱説明書		

【使用例】

- ・各お部屋間の呼び出しに。
- ・お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。
- ・介護施設や医院での連絡や呼び出しに。
- ・受付などの呼び出しボタンに。

送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。

非接触センサーに手をかざすだけで送信するので、衛生面への配慮が必要な場所に最適です。

ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます

増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます

256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.