

品番：EA864BC-21

品名：ワイヤレスチャイムセット(防水押ボタン)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,560円(税抜) / 5,016円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,560円(税抜) / 5,016円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/26 11:48現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|
| メーカー   | ナカバヤシ  | 型番     | XP710A   |
| ブランド   | REVEX  | 仕様     | 防水押しボタン送信機+受信機(セット)  |
| 電波到達距離 | 屋外見通し:最大180m<br>屋内見通し:最大90m                        | 音量可変範囲 | 45~90dB(約1m)   |
| 報知音    | 64種類(チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン)                | 報知音量   | 音量ボタン:大・小(8段階)   |
| 受信表示   | 音と光・音のみ・光のみ 切替可能                                   | 電源     | 受信機:単3アルカリ乾電池×3本(別売)または専用ACアダプター(別売:EA864BC-100、-101)<br>送信機:コイン形リチウム電池CR2032×2個(付属) |
| 電池寿命   | 受信機:約6ヶ月(1日10回送信、20℃時)<br>送信機:約1年半(1日10回送信、20℃時)   | 電池切れ表示 | 受信機:受信機電池切れランプが赤点滅、送信機電池切れランプが緑点滅<br>送信機:送信ランプが赤点滅                                   |
| サイズ    | 受信機:90(W)×32(D)×91(H)mm<br>送信機:60(W)×27(D)×70(H)mm | 重量     | 受信機:約85g(電池含まず)<br>送信機:約38g(電池含まず)   |
| 防水仕様   | IP67(送信機のみ)  | 送受信周波数 | 315MHz帯  |
| 使用温度範囲 | -10~45℃  | 使用エリア  | 受信機:屋内<br>送信機:屋内・屋外  |

|  |   |           |  |
|--|---|-----------|--|
| <p>付属品</p>   | <p>受信機: 取付用ネジ×1、取付用リブ×1<br/> 送信機: 取付用両面テープ×1、取付用ネジ×2、取付用リブ×2、コイン形リチウム電池CR2032×2<br/> 共通: IDコード設定スイッチ切替用(ー)ミニドライバー×1、取扱説明書</p> | <p>注意</p> | <p>・付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。<br/> ・ネジで取り付けする場合は(+)ドライバーが必要です。</p> |
| <p>【使用例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・店舗や事務所、医院での連絡や呼び出しに。</li> <li>・各お部屋間の呼び出しに。</li> <li>・来客チャイムとして。門扉など屋外にも設置できます。</li> <li>・お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。</li> <li>・バスルームや洗面所、水のかかる場所にも設置できます。</li> </ul> |   |           |  |
| <p>押しボタンを押すと、離れた場所で光やチャイム・音声などでお知らせします。</p>  |   |           |  |
| <p>ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。</p>  |   |           |  |
| <p>押しボタン送信機は防水型なので屋外や浴室など、水のかかる場所でも使用できます。</p>   |   |           |  |
| <p>送信機、受信機とも何台でも増設できます。<br/> 増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。</p>  |   |           |  |
| <p>送信機は取付プレート式で、ネジ止め、両面テープ止めが出来ます(付属)。</p>   |   |           |  |
| <p>256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。</p>   |   |           |  |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.