

品番：EA864BC-23

品名：[警告・警報表示]ワイレスチャイム(防水押ボタン)



販売価格	6,810円(税抜) / 7,491円(税込)		
カタログ価格	6,810円(税抜) / 7,491円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 10:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカバヤシ	型番	XP4010A
ブランド	REVEX	仕様	防水押しボタン送信機+(フラッシュランプ)受信機(セット)
電波到達距離	屋外見通し:最大180m 屋内見通し:最大90m	音量可変範囲	45~110dB(約1m)
報知音	64種類(チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン)	報知音量	音量ボタン:大・小(8段階)
受信表示	音と光・音のみ・光のみ 切替可能	電源	受信機:単2アルカリ乾電池×3本(別売)または専用ACアダプター(別売:EA864BC-100、-101) 送信機:コイン形リチウム電池CR2032×2個(付属)
電池寿命	受信機:約6ヶ月(1日10回送信、20℃時) 送信機:約1年半(1日10回送信、20℃時)	電池切れ表示	受信機:受信機電池切れランプが赤点滅、送信機電池切れランプが緑点滅 送信機:送信ランプが赤点滅
サイズ	受信機:87(W)×54(D)×135(H)mm 送信機:60(W)×27(D)×70(H)mm	重量	受信機:約210g(電池含まず) 送信機:約38g(電池含まず)
防水仕様	受信機:IP55 送信機:IP67	送受信周波数	315MHz帯
使用温度範囲	-10~45℃	使用エリア	受信機:屋内

			送信機:屋内・屋外
付属品	受信機:取付用ネジ×1、取付用リブ×1、滑り止めシート×1 送信機:取付用両面テープ×1、取付用ネジ×2、取付用リブ×2、コイン形リチウム電池CR2032×2 共通:IDコード設定スイッチ切替用(-)ミニドライバー×1、取扱説明書	注意	・付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 ・小さめの(+)ドライバー(NO.1)、(+) ドライバーが必要です。(ネジで取り付けする場合)
【使用例】 ・工場や倉庫などでの連絡用に ・農園・果樹園の盗難防止に ・動物よけに ・騒音場所での連絡に ・耳の不自由な方に ・独居高齢者対策に			
ワイヤレス 防水型押しボタン 大音量・激しく光る! 警告・警告表示チャイム(ピカフラッシュ・28個のLEDがフラッシュ)セット			
ボタンを押すと離れた場所へ[音]と[激しい光]でお知らせします。			
送信機・受信機とも防雨型なので屋外設置も可能です。			
フラッシュ時間は30秒間/1分間/連続から選べます。			
ワイヤレスなので配線不要!取り付け簡単!			
送信機・受信機は組み合わせ自由で何台でも増設できます。			
電波は256通りのiDで混信がしにくくなっています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.