


品番：EA864BC-3

品名：ワイヤレスチャイム人感センサー送信器



販売価格	3,890円(税抜) / 4,279円(税込)		
カタログ価格	3,890円(税抜) / 4,279円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 11:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ナカバヤシ	型番	XP50A
ブランド	REVEX	仕様	送信機(人感センサー)
電波到達距離	屋外見通し:最大180m 屋内見通し:最大90m	電源	単4アルカリ乾電池×3本(別売)、または専用ACアダプター(別売: EA864BC-100、-101)
電池寿命	約2年(1日10回送信、20℃時)	電池切れ表示	送信ランプが赤点滅
サイズ	77(W)×35(D)×83(H)mm	重量	約82g(電池含まず)
送受信周波数	315MHz帯	使用温度範囲	-10~45℃
使用エリア	屋内・屋外	防水仕様	IP55(送信機のみ)
対応機種	リーベックスXPシリーズすべての受信機に使用可能	付属品	送信機用両面テープ×1、木ネジ×2、リブ×2、IDコード設定スイッチ切替用(-)ミニドライバー、取扱説明書

人の動きを感知して来客や侵入者を離れた場所へお知らせします。

センサーは赤外線センサーです。  
感知エリア内の温度変化を感知して動作します。  
感知エリア内で熱を発生する物体(人、動物)が移動することにより作動します。

送信機は防雨仕様で屋外設置可能です。

ワイヤレスなので配線不要で取り付け簡単。

送信機・受信機は組み合わせ自由で何台でも増設できます。

電波は256通りのIDで混信がしにくくなっています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.