


品番：EA864C-26A

品名：AC100V LEDセンサーライト(1灯)



販売価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
カタログ価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/06/10 19:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2422ページ		



仕様

メーカー	オプテックス(OPTEX)	型番	LA-13(BL)
検知エリア	90°約7m	点灯時間	オフディレイタイマ:約5秒~10分(可変)
電源	AC100V(コード長:3m)	光源	白色LED球
検知方法	パッシブインフラレッド方式	付属品	防水スポンジ、マスキングカバー
サイズ	81×73×185(H)mm	重量	670g
カラー	黒	色温度	約5700K
消費電力	10W(待機時:0.5W)	定格光束	750lm
使用温度範囲	-20℃~40℃(結露無きこと)	点灯開始照度	約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変
特別モード	動作テストモード/常時点灯モード	取付高さ	1.8m~2.5m

防雨構造(IP45)

明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。

普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。

通用口付近のちょっとした環境下に最適です。

付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.