

品番：EA864C-36

品名：AC100V/19W LEDセンサーライト



販売価格	29,800円(税抜)／ 32,780円(税込)		
カタログ価格	29,800円(税抜)／32,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/04/27 14:52現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	オプテックス (OPTEX)	型番	LA-1LED
防雨構造	IPX3	電源	AC100V(コード長:1m)
点灯時間	約5秒～10分(可変)	検知方法	パッシブインフラレッド方式
検知エリア	10×10m	付属品	取付台座、取付ビス
重量	1.3kg		
フラッシング切替ボリューム付。点灯又は点滅の切替ができます。			
点灯時間可変ボリューム付。約5秒～10分の間で点灯又は点滅時間を調節可能。			
照度センサ感度調整ボリューム付。(20～300lx可変)			
ステンレスバンド(幅25mmまで)取り付け可能			
LED	1灯	サイズ(mm)	140×182×182(H)

代替品

	品番 EA864C-42 コメント 仕様をご確認ください。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.