

品番：EA864C-46

品名：AC100V/39W LEDセンサーライト



販売価格	73,100円(税抜) / 80,410円(税込)		
カタログ価格	73,100円(税抜) / 80,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/14 17:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2422ページ		



### 仕様

メーカー	オプテックス(OPTEX)	型番	LC-3300SC90D
防雨構造(IP44)			
電源	AC100~240V(コード長:1.5m)		
白色LED球			
明るさ	3,300ルーメン	点灯時間	1、3、5分切替
検知方法	パッシブインフラレッド方式	検知エリア	15×15m
付属品	人感センサ用検知エリアマスキングプレート、昼夜判別センサ目隠しシール		
センサ付LED照明では最大級の明るさの3300lm(100%点灯時)です。			
LED	27灯	サイズ(mm)	243×98×280
重量	3.8kg		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.