

品番：EA864C-5

品名：AC100V/26W LEDセンサーライト(防雨型)



販売価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/04/28 17:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2422ページ		



仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEX)	型番	LCL-52S
検知エリア	立体型(最長部10m)	点灯時間	テスト(3秒)/5秒/30秒/1分/3分/5分 (オフデレイ動作)
サイズ	216.5×108×193(H)mm	重量	850g
電源	AC100V(50/60Hz)	光源	チップオンボード型LED球×2灯
検知方式	パッシブインフラレッド方式	コード長	3m
取付径	φ40~80mm対応	付属品	取付ねじ(2本)、 コンクリート用アンカープラグ(2本)、 マスキングカップ(1個)
材質	ライト部:アルミダイキャスト 本体:樹脂	設置場所	屋外・屋内
使用周囲温度	-20℃~40℃	動作モード	約5lx~∞lx (昼夜判別)
消費電流	26W	点灯照度	800lm×2灯
調光設定	20%点灯		

防雨構造(IP55相当)

チップオンボード型LEDで効率の良い明るさを実現

スタイリッシュな小型デザイン

防犯効果を高める調光機能

ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。

センサー部は水平方向の調整のみ可能です。

【防犯効果を高める調光機能】

★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)

ライト部とセンサー部は個別調整が可能

別売のバース(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。
カーポートへの取り付けも簡単です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.