



品番：EA864C-53

品名：AC100V/60W LEDセンサーライト(防雨型)



販売価格	66,000円(税抜) / 72,600円(税込)		
カタログ価格	66,000円(税抜) / 72,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 13:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2316ページ		



仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEX)	型番	LCL-34
検知エリア	93.2° 12m	点灯時間	3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分 (オフディレイ動作)
電源	AC100V(50/60Hz)	コード長	3.5m
光源	チップオンボード型LED	検知方式	パッシブインフラレッド式
サイズ	205.2×107×394.7(H)mm	重量	2.2kg
消費電力	60W	明るさ	4000ルーメン
点灯モード	点灯/フラッシング	動作モード(昼夜判別)	約5lx~∞lx (ボリュームにて調整)
照度設定	0%~100%(ボリュームにて調整)	調光設定	0%~100%(ボリュームにて調整)
感度	60%/80%/100%/130% (ボリュームにて調整 中点100%)	検知出力設定	EE連動/ 非連動 (EE: 昼夜判別制御)
検知出力時間	オフディレイ(約2秒) / 動作時間連動	検知出力	無電圧リレー接点(c接点) AC / DC30V 0.5 A
配線方式	電源: ACプラグ式 接点出力: 端子式	使用温度範囲	-20°C~+40°C (結露・氷結なきこと)
設置場所	屋内・屋外	材質	ライト部: アルミダイキャスト 本体: 樹脂

注意	<p>人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。</p>	
防雨構造 (IP55)		
調光機能により日常は常夜灯として使用でき、侵入検知時は100%の点灯で威嚇します。		
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。		
「高照度」「調光機能」「省電力」のLED特性を活かし日常は防犯灯や便利灯として、侵入検知時は100%の点灯(フラッシング可)で威嚇ができるため、導入効果が高まります。		
昼夜判別設定より暗いときに、調光点灯します。		
調光点灯は、照度0%~100%の設定が可能		
ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。		
無電圧リレー1c接点を装備して、カメラ連動や別付けブザーとの連動が可能です。(検知出力は端子台式)		
<p>《使用上のご注意》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本体やライトの近くに布や紙などの可燃物を置いたり、覆わないでください。火災・故障の原因となります。 ・電球を使用する機器については、電球をはずした状態で使用しないでください。感電・火災・故障の原因となります。 ・電球を使用する機器については、推奨する電球以外は絶対に使用しないでください。火災・故障の原因となります。 ・電球を使用する機器について、電球の交換時は必ず電源を切り、電球の温度が下がったことを確認した後に作業してください。感電・火傷の原因となる場合があります。 		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.