品番: EA864C-56

品名: AC100V/60W LEDセンサーライト



販売価格	55,000円(税抜)/60,500円(税込)				
カタログ価 格	55,000円(税抜)/60,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/11 10:22現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2377ページ				













仕様

メーカー	竹中エンジニアリング (TAKEX)	型番	SL-34
検知エリア	93°、12m	点灯時間	常時点灯
電源	AC100V(50/60Hz)	コード長	3.5m
光源	チップオンボード型LED	サイズ	205.2×107×389.4(H)mm
重量	2.2kg	消費電力	60W以下
明るさ	4000ルーメン	点灯モード	点灯/ フラッシング
動作モード(昼夜判別)	約5lx~∞lx (ボリュームにて調整)	照度設定	0%~100%(ボリュームにて調整)
調光設定	0%~100%(ボリュームにて調整)	点灯接点入力	無電圧a接点(1回路)
点灯接点出力	無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時 出力)	配線方式	電源:ACプラグ式 点灯接点入出力:端子式
使用温度範囲	-20℃~+40℃ (結露・氷結なきこと)	設置場所	屋内·屋外
材質	ライト部:アルミダイキャスト 本体:樹脂		

防雨構造(IP55)

点灯接点入力に同期した点灯接点出力を搭載

調光点灯は、照度0%から100%の設定が可能

「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。

ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。

ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。

調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。

EA864C-51~55(LEDセンサーライト)を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。

※EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.