品番：EA864CA-212

品名：AC100V/ 20W LEDセンサーライト(5m)

販売価格	14,000円（税抜）／ 15,400円（税込）		
カタログ価格	14,000円（税抜）／15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/09/30 07:30現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2378ページ		

仕様

メーカー	日動工業	型番	SLS-CE20W-1P
検知エリア	100° 15m	点灯時間	5秒～5分
明るさ	1080ルーメン	電源	AC100V（コード長：5m）
光源	LED10W×2球	検知方式	赤外線センサー
サイズ	180×157×143（H）mm	重量	1.0kg
照射角	30度（1灯あたり）	使用環境温度	−20～50℃
球寿命	40000時間	光源色	昼白色(5000K)
材質	本体：ABS	最大クランプ幅	105mm
作動時間	24時間・夜間のみの切替可能	付属品	クランプ・L型金具（最大挟み厚：105mm）×1 樹脂アンカーセット×2
屋内/屋外型			
防雨構造（IPX3）			
省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。			
人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。			

最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.