

品番：EA864CA-221

品名：LEDセンサーライト(ソーラー式)



販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/08 21:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2317ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	SOL-10PIR-60K
検知エリア	180° 15m	点灯時間	センサー感知(15秒~20秒) → 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒) → 消灯
明るさ	1080ルーメン	電源	リチウムイオン3.7V(8Ah)
光源	LED10W	検知方式	赤外線センサー
サイズ	300×35×250(H)mm	重量	1.4kg
充電時間	5時間	連続点灯時間	常時25%点灯:12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒):約200回
電池寿命	充放電約500回	照射角	70度
使用環境温度	-20~45℃	球寿命	50000時間
光源色	昼光色(6000K)	取付場所	壁面・パイプ
付属品	パイプ取付金具(φ38~φ61mm) ×1 アンカーボルト×2		
防雨構造(IPX3)			
スイッチ付			

屋外専用
ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。
暗くなると自動で微弱点灯します。
動く人や車などを感知して明るく点灯します。
動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。
ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。
360°回転する本体取付枠
135°可動するLEDパネル
天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
ソーラー充電式採用のエコタイプLED人感センサーライトです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.