

品番 : EA864CA-27C

品名 : [単1x3本] LEDセンサーライト(電池式)



販売価格	6,100円(税抜) / 6,710円(税込)		
カタログ価格	6,100円(税抜) / 6,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/01/25 17:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2317ページ		



400  
ルーメン

## 仕様

メーカー	ムサシ	型番	LED-150
検知エリア	約140° 最長約6m	点灯時間	約5秒・約20秒の点灯、約20秒点滅
電源	単1電池×3本(別売)	光源	4.5W高輝度白色LED
検知方式	焦電型赤外線センサー	サイズ	152(W)×165(D)×153(H)mm
重量	約450g(クランプ、乾電池除く)	付属品	L型ボルト×1本 クランプ×1個 プラスチック製プラグ×2 蝶ナット×1個 ネジキャップ×1個 取付けネジ×2本
昼夜切替え機能	昼:周囲が明るくても暗くても点灯 夜:暗いときのみ点灯	全光束	400lm
電池寿命	点灯時間を20秒にした場合:約5.5ヶ月(165日) 点灯時間を5秒にした場合:約22ヶ月(660日) ※使用環境や電池の性能により異なります。	クランプ取付サイズ	厚み:約15mm~約100mm パイプ径:約30mm~約85mm
LED設計寿命	40,000時間(LED電球は交換できません)	材質	ABS樹脂

防雨構造

昼夜点灯切替機能付

屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)

超小型高性能センサー搭載

電池式なので、どこでも設置可能

クランプ式で取付けが簡単

フラッシングモードで威嚇効果抜群

市販のバンドでも取付可能

赤色LEDの点滅で人などに反応中・電池交換時期などがわかります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.