

品番：EA864CA-28

品名：LEDセンサーライト(ソーラー式/光色切替型)

				販売価格	9,850円(税抜)／10,835円(税込)		
				カタログ価格	9,850円(税抜)／10,835円(税込)		
				在庫数	最新在庫：4（2024/05/07 11:30現在）		
				商品入数	1	販売単位	台
				カタログページ	2422ページ		



仕様

メーカー	ムサシ	型番	S-50L
防雨構造	IP44	電源	ニッケル水素電池×3本(付属)
光源	白色LED球(昼白色、電球色)	検知方式	焦電型赤外線センサー
検知エリア	140°最遠6m	点灯時間	5秒 20秒 20秒の点滅
全光束	昼白色:400ルーメン 電球色:320ルーメン	接続コード長	5m
サイズ	160×152×135(H)mm	重量	約440g(クランプ除く)
ソーラーパネル サイズ	100×50×191(H)mm	ソーラーパネル 重量	約220g(クランプ除く)
付属品	取り付けネジ(本体用)×2、 コンクリート用プラスチック製プラグ×4、 クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、 ネジキャップ×2、探知角度調整シール		

昼は蓄電、夜は照明・防犯に。

スイッチでライトの色味を変更できます。

ソーラー式だからコンセントがない場所にも設置できます。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.