

品番：EA864CA-90A

品名：[AC100V/14Wx3] LEDセンサーライト



販売価格	14,700円(税抜)／16,170円(税込)		
カタログ価格	14,700円(税抜)／16,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/03 03:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2377ページ		



カタログ訂正 24/12/26 検知方式: (誤) 赤外線センサー (正) 焦電型赤外線センサー (No.55/56 9013)

仕様

メーカー	ムサシ	型番	LED-AC3042
防雨構造	IP44	検知範囲	水平約140°・約10m
点灯時間	約5秒～約5分	電源	AC100V(50/60Hz)
光源	高輝度白色14WLED×3	検知方式	焦電型赤外線センサー
サイズ	322×125×146(H)mm	重量	約1040g(クランプ除く)
コード長	3m	全光束	点灯時:4000lm 常夜灯:400lm
消費電力	点灯時:44W／常夜灯:3W／待機時:1.0W以下	LED寿命	40,000時間
昼夜切替え機能	昼:周囲が明るくても暗くても点灯 夜:周囲が暗い時のみ点灯 常夜灯:周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯	赤色LED点滅機能	赤色灯が24時間警戒
クランプ取付サイズ	厚み:15～100mm パイプ径:30～85mm	取付け方法	ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
付属品	取付けネジ×2		

	コンクリート用プラスチック製プラグ×2 クランプ台×1、蝶ナット×1、 L型ボルト×1、ネジキャップ×1、 投光器スタンド取付パーツ×1	
屋内外用		
ライトは180°回転するので広い範囲の照射が可能です。		
ひもスイッチ(500mm)付で灯光器にもなります。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.