

品番：EA864CB-16

品名：AC100V/0.6W LEDセンサーライト



販売価格	3,160円(税抜)／3,476円(税込)		
カタログ価格	3,160円(税抜)／3,476円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/30 22:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2318ページ		



3つの機能(人感センサー・明暗センサー常時灯)から点灯モードを選べる切替式足元灯

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	PM-L240
検知方式	明暗センサー、人感センサー	検知範囲	距離:約3m、水平:約60°、垂直:約90°
電源	AC100V	定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	0.6W	光源	高輝度白色LED×2灯+アンバー色LED×1灯(交換不可)
明るさ	5ルクス	選べる3点灯モード	常時点灯・明暗モード・人感モード(スイッチ切替方式)
点灯時間	約1分、約3分(スイッチ切替式)	明暗センサー	約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
サイズ	55×35×100(H)mm	重量	約70g

屋内専用、コンセント差込式
3つの機能(人感センサー・常時灯・明暗センサー)から点灯モードを選べます。
廊下・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバー付き。

