


品番：EA864CB-162A

品名：AC100V/ 8.0W LEDセンサーライト(2灯)



販売価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/08 05:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2316ページ		



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ESL-ST1202AC
検知方式	赤外線受動式	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	約21W(待機時 約0.2W)	光源	白色LED(交換不可)
全光束	2200lm	点灯保持時間	約5秒～約10分間
点灯開始照度	約4lx(夜)～(昼)	保護等級	IP45(防噴流形)
使用周囲温度範囲	-20～+40℃	検知エリア	360°・約4m
照射方向調整	上方向:約30° 下方向:約60° 外側:約90° 内側:約40°	設置可能場所	屋内・屋外
電源コード長	約3.0m	サイズ	約113(W)×116(D)×186(H)mm
重量	約770g(電源コード含む)	付属品	取付ネジ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個、 クランプ1セット、 拡散パネル2個

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯、点灯を開始する周囲の明るさを調整可能

点灯時間を約5秒～10分の間で設定可能 ※おおよその設定ですので細かい設定はできません。

屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)

低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

赤色LEDが点滅

付属のクランプで最小約10mm～最大約100mm幅まで取付可能。  
別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。

#### 代替品



品番 EA864CB-27A

コメント 違い:電池式、色

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.