

品番 : EA864CB-172A

品名 : AC100V/14.5W LEDセンサーライト(人感明暗センサ-式)



販売価格	8,620円(税抜) / 9,482円(税込)		
カタログ価格	8,620円(税抜) / 9,482円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 08:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2110ページ		



仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	ALT-2060PIR
検知方式	明暗人感センサー	検知エリア	100° 2m
消費電力	14.5W	電源	入力:AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力: DC24V 1.2A
光源	昼光色LED球	全光束	1100lm
点灯開始照度	約10lx以下	センサー点灯保持時間	約15秒
使用温度範囲	10~40°C	Ra	80
サイズ	32×9×616(L)mm	本体コード長	約0.5m
ACアダプターコード長	約1.8m	重量	約196g
材質	ABS樹脂	設置可能場所	屋内
防水有無	無	付属品	ACアダプター 1個 マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(Φ 2.8×19mm) 2本 小(Φ 2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(Φ 6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚

コードステッカー 3個
エンドキャップ 1個

暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。

付属マグネットホルダーで角度調整可能(3段階)

導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。

薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)

別売の連結子機(EA815LK-22A)を1台まで連結可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.