

品番：EA864CB-174

品名：[USB] LED多目的ライト(非接触スイッチ/電球色)



販売価格	3,230円(税抜)／3,553円(税込)		
カタログ価格	3,230円(税抜)／3,553円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/11 16:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2060ページ		



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ALT-USB2030IR
電源	DC 5V(microUSB) / 1A	光源	LED (電球色相当)
全光束	260lm (明るさ100%点灯時) ※調光機能で100%～約10%の範囲で変更できます。	Ra	80
使用温度範囲	10～40℃	サイズ	32×7×304mm
コード長	約2m	付属品	USBケーブル(約2m) マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(Φ6×28mm)2本 両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
重量	約90g		

USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。モバイルバッテリー・パソコン接続可能。	
非接触スイッチに手をかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると、明るさ最大(100%)～最小(約10%)の間で無段階調光できます。	
付属マグネットホルダーで3段階の角度調節が可能。	
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。	
薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)	

代替品

	品番 EA864CB-173 コメント 違い:昼光色
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.