

品番 : EA864CB-17A

品名 : [単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)



販売価格	2,520円(税抜) / 2,772円(税込)		
カタログ価格	2,520円(税抜) / 2,772円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 22:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2379ページ		



## 仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	PM-L213
検知方式	人感明暗センサー	検知範囲	距離: 約3m 水平: 約120° 垂直: 約120°
点灯モード	スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)	電源	単四形乾電池×3本(別売)
電池寿命	センサーモード: 約24ヶ月 (1日10回点灯時) 常時点灯モード: 約60時間 (※アルカリ乾電池使用時)	光源	白色LED
全光束	5lm	点灯保持時間	約12秒
点灯開始照度	約5lx以下	材質	ABS樹脂
防水有無	無	サイズ	80(W)×29(D)×90(H)mm(フック折り畳み時)
重量	約72g(電池除く)		

屋内専用

暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。

※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。

コンセントのない場所でも使用できる乾電池式。

センサー モードと常時点灯の点灯切替が可能。

吊るしたりスタンドにもできる2種類(吊り下げ・金属)のフック付き。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.