品番: EA864CB-181

品名: AC100V/8.0W LEDセンサーライト



販売価格	7,520円 (税抜)/ 8,272円(税込)				
カタログ価 格	7,520円(税抜)/8,272円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 10:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2376ページ				



















仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	ESL-SS801AC
検知方式	赤外線受動式	検知エリア	120°約10m
電源	AC100V 50/60Hz	光源	白色LED球×1灯(交換不可)
全光束	600ルーメン	点灯保持時間	約5秒~約10分間
点灯開始照度	約5lx(夜)~(昼)	使用周囲温度範囲	−20℃~+40℃
耐水性能	IPX4(防沫形)	サイズ	73×71×188(H)mm
電源コード長	約3.0m	重量	475g
付属品	取付ねじ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個、 クランプ1セット		

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯

軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当)

センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能

好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 ※おおよその設定ですので細かい設定はできません

低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

代替品



品番 EA864CB-91A

コメント 違い:形状、サイズなど

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.