

品番：EA864CB-196

品名：8灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式/電球色)



販売価格	2,520円(税抜)／2,772円(税込)		
カタログ価格	2,520円(税抜)／2,772円(税込)		
在庫数	最新在庫：0（2025/04/30 22:26現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ESL-K101SL
検知方式	明暗人感センサー	検知エリア	約100°約5分(取付高さ2.5m時)
電源	ニッケル水素充電電池3.6V・800mAh (内蔵)	光源	電球色LED球 (交換不可)
LED数	8灯	全光束	全点灯時:約100lm 常夜灯時:約10lm
点灯保持時間	約13秒(固定)	点灯開始照度	約4lx
連続使用時間	常夜灯モードON時:4日 常夜灯モードOFF時:130日 ※1日10回点灯時 ※満充電時	保護等級	IP65(耐塵形/防噴流形)
使用周囲温度範囲	-20℃～+40℃ ※電池の特性上、周囲温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。	サイズ	106×96×121(H)mm(最大値)
重量	約304g(充電電池含む)	付属品	取付ネジ2本(φ4×25mm) コンクリート用スリーブ2本(φ5.8×23.6mm)
暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。			
周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(ON/OFF切替可能)			

ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。

屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)

代替品

	品番 EA864CB-43C コメント 違い:明るさ・点灯時間等
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.