

品番：EA864CB-198

品名：1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式/明暗センサー式)



販売価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
カタログ価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/20 13:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2316ページ		



2ヶ所可動で角度調節が自由自在!ソーラー発電式3面LEDセンサーライト

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ESL-151SL
検知方式	赤外線受動式	検知エリア	約100° 約8m
電源	ニッケル水素充電電池 3.6V 1800mAh	電池寿命	センサー時: 約3ヶ月 (1日10回点灯時) 常時点灯時: 約8時間 ※満充電時
光源	白色LED (交換不可)	全光束	センサー時: 約500lm 常時点灯時: 約120lm ※満充電時
点灯保持時間	約10秒 (固定) ※暗闇で人を検知すると自動点灯し、約10秒後に自動消灯。 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。	点灯開始照度	約10lx以下
保護等級	IP65 (耐塵形/防噴流形)	使用周囲温度範囲	-20℃~+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できな

			場合があります。
サイズ	100×205×170(H)mm	重量	約340g(充電池含む)
材質	本体:ABS 発光部カバー:PS	付属品	取付ねじ4本 コンクリート用スリーブ4本
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯			
本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射			
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません			
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。			
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光			
ライト本体を取り外し、常時点灯に切り替えてハンディライトとしても使用できます。			
別売のクランプ(EA864CB-500)、ステンレスバンド(EA864CB-501)、市販の結束バンドでも取付可能。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.