

品番 : EA864CB-204B

品名 : 2灯 防雨型LEDセンサーライト(ソーラー式)



販売価格	8,300円(税抜) / 9,130円(税込)		
カタログ価格	8,300円(税抜) / 9,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/06 16:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2317ページ		



カタログ訂正

25/11/11 付属品:取付ねじ(誤)2本→(正)6本、コンクリート用スリープ(誤)2本→(正)6本 (No.56,57 9046)

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	LSL-SBTN-800
検知エリア	約140°(距離2mでの感知) 約8m	防水性能	IP44(防まつ形)
点灯時間	約5秒~5分(設定可能)	電源	単三形充電式ニッケル水素電池×3本 (1本あたり1.2V-1800mAh)
光源	昼光色/電球色	検知方法	赤外線受動式
明るさ切替	強/弱(強の約半分の明るさ)	点灯モード切替	防犯モード/常灯モード/帰宅モード
全光束(最大)	800lm(防犯/常灯モード、明るさ強)	使用環境温度	-10~40°C
本体サイズ(mm)	213×171×157(H)	重量	570g
接続コード長	5m	材質	ポリカーボネート
ソーラーパネル種類	シリコン単結晶	ソーラーパネル出力	6V0.83W

ソーラーパネルサイズ	130×136×78mm	ソーラーパネル重量	230g
必要工具	カッターナイフ、プラスドライバー、ドリル(コンクリート壁に穴を開けて取り付ける場合)	付属品	ソーラーパネル、取付ねじ6本、コンクリート用スリーブ6本、センサー検知エリア調節カバー、クランプセット2セット
防犯と明かりの一台二役!			
センサー式で人の動きを感じて点灯します。			
用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます。			
壁面、手すり、フェンスなどに取付可能			
パイプの太さ最大100mmまで取付可能			
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。			
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.