

品番：**EA864CB-221B**

品名：1灯 防滴型LEDセンサーライト(ソーラー式)



販売価格	<b>6,850円</b> (税抜) / 7,535円(税込)		
カタログ価格	6,850円(税抜) / 7,535円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 6</b> (2026/05/20 12:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2317ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LSL-SBSN-400
設置可能場所	屋内 / 屋外	防水性能	IP44(飛沫に対する保護)
材質	ポリカーボネート	サイズ	106×181×156(H)mm
重量	440g	光源	昼光色 / 電球色
感知センサー	赤外線受動式	ソーラーパネル種類	シリコン単結晶
ソーラーパネル出力	5V0.63W	ソーラーパネル質量	230g
ソーラーパネルサイズ	130×136×78(H)mm	点灯時間	約5秒～5分(設定可能)
センサー感知角度	約140°(距離2mでの感知)、8m	点灯モード切替	防犯モード / 常灯モード / 帰宅モード
接続コード長	5m	電源	単三形充電式ニッケル水素電池×3本(付属)
全光束(最大)	400lm(防犯 / 常灯モード、明るさ強)	明るさ切替	強 / 弱(強の約半分の明るさ)
必要工具	カッターナイフ、プラスドライバー、ドリル(コンクリート壁に穴を開けて取り付け)	付属品	ソーラーパネル、取付ねじ6本、コンクリート用スリーブ6本、センサー検知エ

ける場合)

リア調節カバー、クランプセット2セット

壁面などに取り付け可能

防犯と明かりの一台二役!センサー式で人の動きを感知して点灯します。

防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。

2段階の明るさ切り替えが可能です。

本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。

ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.