

品番：EA864CB-25A

品名：AC100V/8.5W LEDセンサーライト(防雨型)



販売価格	8,520円(税抜)／9,372円(税込)		
カタログ価格	8,520円(税抜)／9,372円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 14:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

電源	AC100V、50/60Hz	消費電力	約8.5W(待機時 約0.5W)
光源	白色4W LED×2灯	明るさ	450ルーメン(ハロゲン球120W相当)の明るさです。
点灯時間	約5秒～約10分間	検知方式	赤外線受動式
ライト可動範囲	下方向約45度、左右方向約60度		
防雨構造(IP44相当) 直接雨のかかる屋外で使用可能です。			
使用温度範囲	－20℃～＋40℃	電源コード長	約3.0m
サイズ	125(W)×65(D)×178(H)mm	重量	約486g
材質	ABS樹脂(本体部分)	付属品	取付ネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、 マスキングカバー×1個、 クランプセット×1台
低赤外線・低UVで発熱が少なく、虫が集まりにくい光です。			
点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。			
使用上の注意 ・火災の原因となりますので、引火しやすい物や燃えやすい物の近くでは使用しないで下さい。 ・改造したり、分解しないで下さい。また、指定以外のランプや取付部品を使用しないで下さい。 火災、感電、落下によるケガの原因となります。			

- ・本品は防雨構造ですが、水中や大量の水のかかる場所への設置は避け下さい。
- ・電源は家庭用100V専用です。

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA864CB-182</td></tr><tr><td>コメント</td><td>価格・仕様異なります</td></tr></table>	品番	EA864CB-182	コメント	価格・仕様異なります
品番	EA864CB-182				
コメント	価格・仕様異なります				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.