

品番：EA864CB-262A

品名：[単3x3本] LEDセンサーライト



販売価格	1,710円(税抜)／1,881円(税込)		
カタログ価格	1,710円(税抜)／1,881円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/11 23:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	BSL40MN-WV2
検知範囲	距離:約2.5m、水平:約100、垂直:約40°	電源	単3電池×3本(別売)
光源	昼白色LED球4灯	点灯時間	ON:常時点灯 AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
検知方法	赤外線受動式センサー、明暗センサー、常時点灯	サイズ	φ95×37mm
重量	約103g(本体のみ)	材質	ポリカーボネート
点灯モード	OFF、ON、AUTOLo、AUTOHi	電池寿命	ON:約15時間 AUTOHi:約12ヵ月 AUTOLo:約24ヵ月
付属品	取り付けプレート(両面テープ貼付済)、木ねじ(2本)、釘(2本)		

屋内専用

マグネット付、収納式フック付

明るさ2段階切替(Hi／Lo)

センサーで人を検知し、「ふわっ」と自動点灯。

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。

納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。

乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。

代替品

	品番 EA864CB-17A コメント 単4電池x3本/白色LED/屋内用
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.