

品番：EA864CB-26A

品名：1灯 LEDセンサーライト(単1x3本)



販売価格	5,320円(税抜) / 5,852円(税込)		
カタログ価格	5,320円(税抜) / 5,852円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/20 13:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2316ページ		



人や車の動きを検知して自動点灯!乾電池式防雨センサーライト

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ESL-311DC
検知方式	赤外線受動式	検知エリア	約160° 約10m
電源	単一アルカリ乾電池×3本(別売)	電池寿命	約23ヶ月
光源	白色LED(交換不可)	全光束	350lm
点灯・点滅保持時間	5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅	点灯開始照度	約4lx(夜)~(昼)
照射方向調整	上方向:約30° 下方向:約60° 外側:約90° 内側:約40°可動 (左右単独可動)	設置可能場所	屋内・屋外
保護等級	IP45(防噴流形)	使用周囲温度範囲	-20~+40°C
サイズ	約88(W)×116(D)×186(H)mm	重量	約230g(充電電池除く)
付属品	取付ネジ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個、 クランプ1セット、 拡散パネル1個		

センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能

5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能

屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)

低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

付属のクランプで最小約10mm～最大約100mm幅まで取付可能。

別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.