

品番：EA864CB-290

品名：AC100V/70W LEDセンサーライト(夜間専用/マグネット付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/04 14:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 2317ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|---------------------------|------|---------------------------------------|
| <セット内容> | 作業灯/LED(コード3m)、夜間専用人感センサー | 電源 | DC12~14V(ACアダプター付属) |
| 光源 | LED COB | サイズ | 作業灯:112×5×235mm 人感センサー:120×20×50mm |
| 重量 | 作業灯:635g 人感センサー:25g | 全光束 | 4000lm |
| 光源色 | 昼光色 | 周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | 70W | 調光 | ダイヤル式 |
| 動作環境温度 | -20℃~60℃ | 検知方法 | 赤外線感知 |
| 検知エリア | 120°(約3m) | 付属品 | アダプター ダイヤル調光スイッチ 接続コード(3m) |

高出力・高耐久です。

低電圧仕様で安全、雨でも安心です。

広範囲照射で多重影ができません。

夜間専用の人感センサーで、動作時間は20~320秒で調節できます。

※パネル発光中高温になります。やけど等には十分注意してください。

※水中での使用はしないでください。

人感センサー、ACアダプター、スイッチは防水仕様ではありません。水がかからない場所でご使用ください。

(パネルライトは雨等で水がかかっても電圧が低い為、問題ありません。)

※周囲温度35°以上の場所、粉塵などの多い場所、振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所ではご使用にならないでください。

※布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。

防雨構造(IPX3相当)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.