品番: EA864CB-30A

品名: 3灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)



販売価格	<b>14,800円</b> (税抜)/16,280円(税込)				
カタログ価 格	14,800円(税抜)/16,280円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>7</b> (2025/11/09 10:16現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2377ページ				



















人や車の動きを検知して自動点灯!ソーラー発電式防雨センサーライト

## 仕様

光源	白色LED(LEDの交換は不可)	メーカー	朝日電器(ELPA)				
型番	ESL-313SL						
センサーライト本体							
検知方式	赤外線受動式	検知エリア	約160°約10m				
電源	ニッケル水素充電池 (4.8V 1800mAh)	光源	白色LED(交換不可				
全光束	1000lm	点灯·点滅保持時間	5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅				
点灯開始照度	約4lx(夜)~(昼)	照射方向調整	上方向:約30° 下方向:約60° 外側:約70° 内側:約40° (左右単独可動)				
保護等級	IP45(防噴流形)	使用周囲温度範囲	−20~+40°C				
サイズ	約167(W)×116(D)×186(H)mm(最 大値)	重量	約390g(充電池除<)				
付属品	取付ネジ4本 コンクリート用スリーブ4本 マスキングカバー1個	設置可能場所	屋内·屋外				

クランプ 2セット 拡散パネル3個 ニッケル水素充電池1個	
-------------------------------------	--

## ソーラーパネル

種類	シリコン多結晶	出力	8V 150mA
接続コード長	約5m	保護等級	IP45 (防噴流形)
使用周囲温度範囲	−20~+40°C	サイズ	約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大 值)
重量	約270g	設置可能場所	屋内·屋外

センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能

5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能

屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)

ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。

低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。

別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも直径260mmまで取付可能。

※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.