

品番 : EA864CB-37

品名 : [単3x4本] LEDセンサーライト(電池式)



販売価格	3,680円(税抜) / 4,048円(税込)		
カタログ価格	3,680円(税抜) / 4,048円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 23:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2379ページ		



## 仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	HLH-2204
検知方式	人感明暗センサー	検知範囲	距離:約3m 水平:約100° 垂直:約100°
点灯モード	スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)	電源	単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命	常時点灯モード(ON):約30時間、 センサーモード(AUTO):約2年(1日 10回点灯時) ※アルカリ乾電池使用時	光源	白色LED / 電球色LED
全光束	白色:45lm 電球色:40lm	点灯保持時間	約12秒
点灯開始照度	約5lx~(点灯開始照度調整ツマミで調 整可能)	点灯開始照度調整	夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯
サイズ	84×88×151(H)mm	重量	約171g(電池除く)、約264g(電池含 む)
屋内用			

人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。

※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。

点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)

シーンに合わせて光色を白色⇒電球色に切替可能

乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能

ベッドサイドやリビングに

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.