

品番：EA864CB-37

品名：[単3x4本] LEDセンサーライト(電池式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,580円(税抜) / 3,938円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,580円(税抜) / 3,938円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/07/08 03:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2318ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|----------|--------------------------------|
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | HLH-2204 |
| 検知方式 | 人感明暗センサー | 検知範囲 | 距離:約3m 水平:約100° 垂直:約100° |
| 点灯モード | スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード) | 電源 | 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) |
| 電池寿命 | 常時点灯モード(ON):約30時間、 センサーモード(AUTO):約2年(1日10回点灯時) ※アルカリ乾電池使用時 | 光源 | 白色LED / 電球色LED |
| 全光束 | 白色:45lm 電球色:40lm | 点灯保持時間 | 約12秒 |
| 点灯開始照度 | 約5lx~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能) | 点灯開始照度調整 | 夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯 |
| サイズ | 84×88×151(H)mm | 重量 | 約171g(電池除く)、約264g(電池含む) |
| 屋内用 | | | |

人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。

※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。

点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)

シーンに合わせて光色を白色⇄電球色に切替可能

乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能

ベッドサイドやリビングに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.