

品番：EA864CB-39

品名：[単3x3本] LEDセンサーライト(電池式/フック付)



販売価格	3,580円(税抜) / 3,938円(税込)		
カタログ価格	3,580円(税抜) / 3,938円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 00:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2318ページ		



## 仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	HLH-2205
検知方式	人感明暗センサー	検知範囲	距離:約3m、水平:約100° 垂直:約200°
点灯モード	スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)	電源	単3電池×3本(別売)
電池寿命	常時点灯モード(ON):約35時間 センサーモード(AUTO):約1年10ヶ月(1日10回点灯時) ※アルカリ乾電池使用時	光源	白色LED/電球色LED
全光束	白色:35lm 電球色:30lm	点灯保持時間	約12秒
点灯開始照度	約5lx~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)	点灯開始照度調整	夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯
サイズ	120(W)×62(D)×183(H)mm	重量	約148g
材質	本体:ABS 発光部カバー:PC		

屋内用

人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)
シーンに合わせて光色を白色⇄電球色に切替可能
乾電池式なので場所を選ばず設置可能
手すりのブラケットに取付けできるので足元の邪魔にならず安心。
左上がりの手すり・右上がりの手すり両方に対応。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.