

品番：EA864CB-41BB

品名：[単2x3本] LEDセンサーライト(電池式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,320円(税抜) / 5,852円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,320円(税抜) / 5,852円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/05/20 13:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2315ページ                      |      |   |



暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯!電池式防雨センサーライト

仕様

|          |  |        |                                       |
|----------|--|--------|---------------------------------------|
| メーカー     | 朝日電器 (ELPA)  | 型番     | ESL-N112DC                            |
| 検知方式     | 赤外線受動式   | 検知エリア  | 約120° 約10m                            |
| 電源       | 単2アルカリ乾電池×3本(別売)   | 電池寿命   | 約8月(1日10回点灯時)                         |
| 光源       | 白色LED(交換不可)  | 全光束    | 340lm                                 |
| 点灯保持時間   | 約10秒(固定)   | 点灯開始照度 | 約4lx                                  |
| 照射方向調整   | 上方向:約30°<br>下方向:約60°<br>外側:約90°<br>内側:約40°可動<br>(左右単独可動) | 保護等級   | IP44(防沫形)                             |
| 使用周囲温度範囲 | -20~+40℃   | サイズ    | 約112(W)×111(D)×127(H)mm               |
| 重量       | 約180g(電池除く)  | 付属品    | 取付ネジ2本<br>コンクリート用スリーブ2本<br>マスキングカバー1個 |
| 設置可能場所   | 屋内・屋外  |        |                                       |

暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。

乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。

軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)

低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

別売のクランプ(EA864CB-500)で最小約10mm～最大約100mm幅まで取付可能。

別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも直径260mmまで取付可能。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.