

品番：EA864CB-75

品名：AC100V LEDセンサーライト(2灯)



販売価格	9,060円(税抜)／9,966円(税込)		
カタログ価格	9,060円(税抜)／9,966円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/06 18:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2421ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LSL-ACTN-2400
検知エリア	約140°(距離2mでの感知) 約8m	点灯時間	約5秒～5分、連続
電源	AC100V(50／60Hz)	光源色	電球色／昼光色
検知方式	赤外線受動式	明るさ	昼白色:2400lm 電球色:800lm
点灯開始照度	約5lx～15lx	明るさ切替	強／弱(強の約半分の明るさ)
点灯モード切替	防犯モード／常灯モード／帰宅モード	設置場所	屋内／屋外(防まつ形IP44)
カラー	パールホワイト	材質	ポリカーボネート
色調	5000K(昼白色)+3000K(電球色)	消費電力	点灯時最大:29.7W(防犯／常灯モード、明るさ強) 待機時:0.5W以下
サイズ	213×171×157mm	重量	940g
電源コード長	約3m	使用温度範囲	-20～40℃
付属品	取付ネジ×2、コンクリート用スリーブ		

	×2、 センサーカバー、クランプセット	
防雨構造(IP44)		
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。		
しっかり明るく照らすAC式です。		
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。		
2段階の明るさ切り替えが可能です。		
本体は防水（飛沫）仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。		
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。		
防犯と灯りの一台二役。		
2灯式		

代替品

	品番 EA864CB-242A コメント 検知エリア:約100°
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号
 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.