

品番：EA864CB-91A

品名：AC100V/4W LEDセンサーライト



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,720円(税抜) / 4,092円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,720円(税抜) / 4,092円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/07/08 07:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2315ページ | | |



暗闇で人や車の動きを検知して自動点灯! 小型で明るいコンセント式防雨センサーライト(1灯)

仕様

| | | | |
|----------|---|--------|-----------------------|
| メーカー | 朝日電器 (ELPA) | 型番 | ESL-SS411AC |
| 検知方式 | 赤外線受動式 | 検知エリア | 約120° 約10m |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 約4W(待機時 約0.2W) |
| 光源 | 白色LED(交換不可) | 全光束 | 400lm |
| 点灯保持時間 | 約30秒(固定) | 点灯開始照度 | 約4lx |
| 照射方向調整 | 下方向: 約50° 左右各方向: 約70° | 保護等級 | IP44(防沫形) |
| 使用周囲温度範囲 | -20~+40℃ | サイズ | 約70(W)×81(D)×125(H)mm |
| 電源コード長 | 約1.6m | 重量 | 約270g(電源コード含む) |
| 付属品 | 取付ネジ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個 | 設置可能場所 | 屋内・屋外 |

暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動消灯します。

小型で明るいコンセント式

軒下などの屋外に設置できる防水仕様(IP44 防沫形)

低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

別売のクランプ(EA864CB-500)で最小約10mm～最大約100mm幅まで、別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも直径260mmまで取付可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.