品番: EA864CB-92

品名: AC100V/8W LEDセンサーライト



販売価格	5,460円 (税抜)/ 6,006円(税込)				
カタログ価 格	5,460円(税抜)/6,006円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/09 08:47現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2376ページ				



















暗闇で人や車の動きを検知して自動点灯!小型で明るいコンセント式防雨センサーライト(2灯)

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	ESL-SS412AC
検知方式	赤外線受動式	検知エリア	約120°約10m
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	約8W(待機時 約0.2W)
光源	白色LED(交換不可)	全光束	800lm
点灯保持時間	約30秒(固定)	点灯開始照度	約4lx
照射方向調整	下方向:約50° 左右各方向:約30°(左右単独可動)	保護等級	IP44(防沫形)
使用周囲温度範囲	−20~+40°C	サイズ	127×69×129(H)mm
電源コード長	約1.6m	重量	約320g(電源コード含む)
付属品	取付ネジ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個	設置可能場所	屋内·屋外

暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動消灯します。

小型で明るいコンセント式

軒下などの屋外に設置できる防水仕様(IP44 防沫形)

低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

別売のクランプ(EA864CB-500)で最小約10mm~最大約100mm幅まで、別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも直径260mmまで取付可能。

代替品



品番 EA864CB-242A

コメント 違い:検知エリア・光源等

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.