

品番：EA864CD-131A

品名：ワイヤレスカメラ・モニターセット



販売価格	56,000円(税抜)／ 61,600円(税込)			
カタログ価格	56,000円(税抜)／61,600円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/26 23:32現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	2372ページ			



仕様

〈セット内容〉	モニター1台 屋外カメラ2台		
〈モニター〉			
入力	4回線	LCDモニター	7インチタッチパネル
解像度	1024×600ピクセル	音声入力	マイク内蔵
音声出力	スピーカー内蔵	ビデオ圧縮	H.264/H.265
録画と再生	4回線とも3MP録画/再生	音声圧縮	G711A/AAC
録画方式	PIR移動感知録画、自動上書き保存	ストレージ	microSDカード(最大128GB)
電源	DC5V/2.5A	消費電力	10W以下
サイズ	191×31.5×123(H)mm	重量	500g
インターフェイス	USB2.0 コネクター(バージョンUP及びマウス操作用) Wi-Fi:2.4GHz、ルーターもカメラも無線で同時接続可能 microSDカード:最大128GB 電池給電ON/OFFスイッチ		
Wi-Fi 機能付、ルーターとの接続はケーブル不要			
カメラとモニター&App双方向音声通話			

赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える			
PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得			
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応			
最大256GB microSDカード対応			
〈カメラ〉			
画素	300万画素	解像度	2304×1296 16:9
赤外線照射距離	20m(環境により異なります)	レンズ	F2.0
視野角	70°	アラーム機能	PIR+移動感知 アラームメッセージ通知
周波数	2.4GHz帯域	Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
電源	DC12V/1A	フレームレート	15fps
センサー	PIR人感センサー	無線到達距離	屋外:300m 屋内:30～50m
解像度	2304×1296 16:9		
Wi-Fi 接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホでの遠隔モニタリング			
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える			
PIR+移動検知と連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報			
ホーン付き高感度マイクを内蔵し、双方向音声できる			
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応			
IP66防水レベル			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.