

品番：EA864CD-135

品名：ワイヤレスカメラ



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 20,300円(税抜)／22,330円(税込)      |      |   |  |
| カタログ価格  | 20,300円(税抜)／22,330円(税込)      |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2025/11/09 10:15現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |  |
| カタログページ | 2372ページ                      |      |   |  |



仕様

|              |                                          |          |                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 画素           | 300万画素                                   | 解像度      | 2304×1296 16:9                                                                                                |
| 赤外線照射距離      | 20m(環境により異なります)                          | レンズ      | F2.0                                                                                                          |
| 視野角          | 104°                                     | アラーム機能   | PIR+移動感知<br>アラームメッセージ通知                                                                                       |
| 周波数          | 2.4GHz帯域                                 | Wi-Fi    | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n                                                                                 |
| 電源           | DC12V/1A                                 | フレームレート  | 2304×1296@15fps<br>640x360@15fps                                                                              |
| センサー         | 1/3” CMOS Sensor                         | 記録媒体     | microSDカード(最大256GB)<br>※カメラ単体使用時、カメラに挿入するmicro-SDに動画保存しますが、カメラをNVR(モニター/レコーダー)に繋いで使用する場合は、NVRの保存媒体のみの保存になります) |
| 消費電力         | 6W以下                                     | 使用環境条件   | -20℃～50℃、湿度95%未満(結露なし)                                                                                        |
| 映像圧縮方式       | H.264,H.265                              | 音声圧縮     | G711A/AAC                                                                                                     |
| オーディオエンコード形式 | AAC/G711A                                | バックライト補正 | 対応                                                                                                            |
| 無線接続         | 2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m:実際の使 |          |                                                                                                               |

|                                                 |              |  |
|-------------------------------------------------|--------------|--|
|                                                 | 用上は約10m～40m) |  |
| IP66防水レベル、4000V雷保護、サージ防止設計                      |              |  |
| 無線接続、配線不要、ネットワークに簡単に接続できます。                     |              |  |
| スマホやタブレットでの遠隔モニタリング                             |              |  |
| 赤外線ナイトビジョン、暗闇でも見えます。                            |              |  |
| PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報を受け取れます。           |              |  |
| ホーン付き高感度マイクを内蔵し、双方向で音声通話可能                      |              |  |
| LANケーブル ( 別売:最大100m対応 ) で、有線接続可能。より安定した録画ができます。 |              |  |
| 専用モニター (EA864CD-134) の増設カメラとして使えます。             |              |  |

代替品

|                                                                                    |      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
|  | 品番   | EA864CD-452      |
|                                                                                    | コメント | 違い: 外観、LEDライト付など |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.