

品番：**EA864CD-143**

品名：[単3x4本] センサー付暗視カメラ(防水型)



販売価格	<b>28,500円</b> (税抜) / 31,350円(税込)		
カタログ価格	28,500円(税抜) / 31,350円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/03/24 07:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2313ページ		



連続録画もできる赤外線センサー内蔵

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-SC07BK
カメラ種別	トレイルカメラ、セキュリティカメラ	センサー	CMOS
レンズ	F=1.6	画素数	200万画素
フォーカス	固定	インターフェース	USB ※カードリーダーの機能として使用
ビデオ解像度	1920×1080/30fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps、320×240/30fps	静止画解像度	20MP/6144×3456(ソフトウェア補間)、16MP/5376×3024(ソフトウェア補間)、12MP/4608×2592(ソフトウェア補間)、8M/3840×2160、5M/3072×1728、3M/2304×1296、1M/1280×720
撮影形式	静止画/JPEG、動画/AVI	画角(対角)	90度
動作温度範囲	-7℃~40℃ ※電池の動作温度範囲に依存します	マイク	モノラル
スピーカー	あり	赤外線LED数	32灯

赤外線周波数	940nm	赤外線フラッシュ距離	20m
人感センサー距離	20m ※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。	人感センサー範囲	90度 ※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。
トリガー速度	0.2秒	撮影インターバル	5秒～59秒、1～60分
連続撮影枚数	10枚	撮影距離	日中/1m～∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5m～20m
撮影モード	写真/動画/写真+動画	最大スタンバイ時間	最大6ヶ月 ※ご使用環境により大幅に異なります。 ※常時録画モード時はACアダプタを接続してください。
防水防塵規格	IP66	画面サイズ	2.4インチ
対応記録メディア	microSD (SDXC規格対応)/最大512GBまで対応 ※容量128GB以上のSDカードを推奨	電源	単三電池4本またはACアダプタ※乾電池は付属しません。
サイズ	W100×D70×H115mm	重量	205g
セット内容	ACアダプタ(3m)、固定用ベルト(約180cm)、Type-C - AコネクタUSBケーブル(PC接続用)、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)	写真撮影枚数	フラッシュ未使用時約34000枚/フラッシュ使用時約24000枚
動画撮影時間	3～59秒、1分～10分 ※常時録画設定可能 フラッシュ未使用時約390分/フラッシュ使用時100分 ※16GBのマイクロSDを使用した場合 1920×1080(30fps)/45分9秒 1280×720(30fps)/70分14秒 848×480(30fps)/127分8秒 720×480(30fps)/145分18秒 640×480(30fps)/154分6秒 320×240(30fps)/363分21秒 ※常時録画モード時はACアダプタを接続してください。 ※常時録画モードは1ファイルあたり2GBで新しいファイルに切り替わります。	静止画撮影枚数	※16GBのマイクロSDを使用した場合 6144×3456/4665枚 5376×3024/5429枚 4608×2592/6750枚 3840×2160/8870枚 3072×1728/12205枚 2304×1296/18606枚 1280×720/46233枚

#### 屋内外用

防犯や野生動物観察に適した電池で動作するセンサー内蔵カメラです。

電池だけで動作するので配線工事が不要です。ネットワークも必要ないので簡単にどこでも取り付け可能です。

従来のトレイルカメラではできなかった連続録画モードを搭載しています。人感センサーに反応しなくても連続で録画が可能になりました。

3つの人感センサーを内蔵しています。人間や動物に反応し録画を開始して、いなくなれば録画を停止して電池の消耗を防ぎます。

夜間でもはっきり見える赤外線LEDを32個搭載しています。※夜間はモノクロ撮影になります。

940nmの赤外線LEDを採用しています。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。

単三電池4本で動作する小型サイズなのでカメラが目立ちません

スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定です。

雨の中でも使用できるIP66防水設計です  
※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。

タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。

監視時間帯の設定が可能です。日中は動作させず、夜間のみ動作させることが可能です。

付属のACアダプタを接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。

ACアダプタのケーブル長は3mのロングタイプです。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.