

品番：EA864CD-201E

品名：デジタルビデオレコーダー(モニター付)



販売価格	131,000円(税抜)／144,100円(税込)		
カタログ価格	131,000円(税抜)／144,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/18 02:25現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

メーカー	NSK	型番	PTFBLE-22W+NS-6045AHR ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>	[21.5V型]液晶モニター (EA864CD-205C) 防犯カメラ用レコーダー (EA864CD-231)	電源	レコーダー:DC12V モニター:AC100V
サイズ	レコーダー:254×217×43mm モニター:499.2×169.4×363.1(H)mm	重量	レコーダー:1.5kg(HDD含む) モニター:3.1kg(スタンド部含む)
消費電力	レコーダー:最大0.36A/DC12V (HDDなし)、0.83A/DC12V (HDD×1) モニター:最大20W	使用条件	レコーダー:5℃～40℃/20～80%RH モニター:0℃～40℃/90%RH結露なきこと
付属品	レコーダー:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD) モニター:VGAケーブル、DVI-Dケーブル、オーディオケーブル		
《レコーダー》			
映像入力	4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0 /AHD2.0/AHD1.0/1944P(20) 1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC	映像出力	1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)

	CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ		
音声入力	入力:4×RCA 出力:1×HDMI/RCA	ディスプレイモード	4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP
ディスプレイ解像度	1920×1080、1280×1024、1024×768	圧縮方式	映像:H.265/H.264 音声:G726
マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)
録画レート(解像度)	60fps(1080p)、120fps(720p)	検索モード	時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、スマート検索、パノラマ、ブックマーク
再生速度	ノーマル、早送り、巻戻し(×2, 4, 8, 32, 128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止	バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS
HDD	SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)	パスワード設定	最大16桁(英数字)
伝送方式	デュアルストリーム/帯域調整可	NetClient	ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定
アラーム入出力	4入力/1出力	通信	RS-485/UTC制御
対応カメラ	EA864CD-85B、-93B、-94A、-97、-98、旧EA864CD-85A、旧EA864CD-93A		
省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置			
アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ			
ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能			
取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ			
UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能			
GPS時刻自動補正			
《モニター》			
液晶	21.5型ワイド液晶(16:9)	解像度	1920×1080
視野角度	水平:178° 垂直:178°	スピーカー	ステレオスピーカー1W×2
ベゼル幅9.5mmの薄型フォルム			
フルHD対応21.5型ワイド液晶ディスプレイ			
HDCP対応「DVI-D」端子を含む、マルチ3系統入力を搭載			

DCR(ダイナミックコントラスト)機能搭載
アスペクト比固定拡大に対応
対応アーム(VESA規格) 対応可能(100mmピッチ)
画面は4分割、各画面、ズームが可能です。
AHD規格
スピーカー内蔵でライブ映像や再生映像と同時に音声も出力します。
スピーカー内蔵VGA入力

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.