

品番：EA864CD-201F

品名：デジタルビデオレコーダー(モニター付)



販売価格	131,000円(税抜) / 144,100円(税込)		
カタログ価格	131,000円(税抜) / 144,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 02:15現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	NSK	型番	NS-22M+NS-6045AHR ※ESCO オリジナルセット品
<セット内容>	[22V型]液晶モニター(EA864CD-205D) 防犯カメラ用レコーダー(EA864CD-231)		
アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ			
画面は4分割、各画面、ズームが可能です。			
スピーカー内蔵でライブ映像や再生映像と同時に音声も出力します。			
録画内容はHDDに保存できます。			
電源	レコーダー:DC12V モニター:AC100V	サイズ	レコーダー:254×217×43mm モニター:496×210×365.5(H)mm
重量	レコーダー:1.5kg(HDD含む) モニター:2.42kg(スタンド部含む)	消費電力	レコーダー:最大0.36A/DC12V (HDDなし)、0.83A/DC12V (HDD×1) モニター:最大30W
使用条件	レコーダー:5℃~40℃/20~80%RH モニター:0℃~40℃/20~80%RH結露なきこと	付属品	レコーダー:ACアダプタ(DC12V/3A)、 リモコン、マウス、クライアントソフト (CD) モニター:VGAケーブル、DVI-Dケーブル、 オーディオケーブル

《レコーダー》			
映像入力	4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0 /AHD2.0/AHD1.0/1944P(20) 1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、 BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ	映像出力	1×HDMI(HDMI2.1非対応)、 1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)
音声入力	入力:4×RCA 出力:1×HDMI/RCA	ディスプレイモード	4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP
ディスプレイ解像度	1920×1080、1280×1024、 1024×768	圧縮方式	映像:H.265/H.264 音声:G726
マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、 バックアップ、遠隔監視)	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール/ マニュアル(併用録画可)
録画レート(解像度)	60fps(1080p)、120fps(720p)	検索モード	時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオ ロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク
再生速度	ノーマル、早送り、巻戻し(×2, 4, 8, 32, 128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻 し(iフレーム)、一時停止	バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック(手動)、 USB-HDD(自動)、CMS
HDD	SATA1TB(最大6TB×1)、USB- HDD1TB(別売)	パスワード設定	最大16桁(英数字)
伝送方式	デュアルストリーム/帯域調整可	NetClient	ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、 DVR設定
アラーム入出力	4入力/1出力	通信	RS-485/UTC制御
対応カメラ	EA864CD-85B、-93B、-94A、-97、 -98、旧EA864CD-85A、旧 EA864CD-93A		
省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置			
ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能			
取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ			
UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能			
GPS時刻自動補正			
AHD規格			
《モニター》			
液晶	22型ワイド液晶(16:9)	解像度	1920×1080
視野角度	水平:178° 垂直:178°	スピーカー	ステレオスピーカー1W×2

フルHD対応22型ワイド液晶ディスプレイ
スピーカー内蔵、VGA入力
HDMI入力
軽量プラスチックハウジング
ベゼルスタイリッシュな外観
スピーカー内蔵VGA入力
178°H/178°Vの広い視野角
HDMIおよびVGAの信号入力サポート
低エネルギー消費、長寿命
アンチブルーライトデザイン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.