

品番：EA864CD-202A

品名：デジタル自動録画装置



販売価格	66,500円(税抜)／73,150円(税込)		
カタログ価格	66,500円(税抜)／73,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/18 13:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2371ページ		



仕様

メーカー	NSK	型番	NS-SD6012AHR
映像入力	2CH AHD1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)	映像出力	1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル
音声入力	2CH(2×RCA)	音声出力	1×(HDMI,RCA)
ディスプレイモード	2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ	ディスプレイレート	60fps(30fps×2CH)
ディスプレイ解像度	1920×1080/1024×768	圧縮方式	映像:H.264 音声:G.726
録画モード	連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)	録画解像度	1080p:最大30fps×2CH、 720p:最大30fps×2CH、 960×480:最大30fps×2CH
録画レート	1, 2, 4, 8, 15, 30 fps	モーション録画	感知エリア(8×8)、(9段階)/プレコード(0～5秒)
ミラーリング録画	(e-SATA HDD(SSD))&(SDカード)/(SDカード1)&(SDカード2)	再生接続	HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、SSD(PC再生)
表示	2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)	検索モード	日時/カレンダー/イベント(アラーム、モーション)/先頭/最終、パノラマ、ブックマーク
再生速度	ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、	インターフェース	10/100base-t ethernet(RJ-45)

	一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、 巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)		/DynamicDNS対応
記録媒体	SDHC、 SDXCカード×2(最大128GB×2) /CLASS10以上(別売)、 e-SATA HDD(最大4TB)(別売)	アラーム入出力	1入力/1出力(無電圧接点)
表示LED	電源/録画/アラーム/GPS	電源	DC12V/3A
消費電流	最大600mA(SDカード×2使用時)	使用温湿度範囲	0℃～50℃/20～80%RH
本体サイズ	203(W)×92(D)×44.4(H)mm	重量	550g
付属品	ACアダプタ(DC12V/3A)、 リモコン、A/Vケーブル、 クライアントソフト(CD)		

最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置
アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ
記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能
SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載
ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)、リレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。
ネットワーク機能搭載
パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
機器に収納可能なコンパクトサイズ
UTC対応
用途に合わせた多彩なオプション ・GPSによる時刻自動補正機能 ・長時間録画保存に最適なe-SATA HDD(最大4TB)録画 ・WiFi ドングル機能でスマホにダイレクト接続 ・無線式データ収集装置で録画データを簡単ダウンロード

代替品

	品番 EA864CD-202B コメント 変更点:録画圧縮・容量など
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.