

品番 : EA864CD-202B

品名 : デジタル自動録画装置



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 81,000円(税抜)／89,100円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 81,000円(税抜)／89,100円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/06 16:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2311ページ                      |      |   |



## 仕様

|           |                                    |            |   |
|-----------|------------------------------------|------------|---|
| メーカー      | NSK                                | 型番         | NS-SD6013AHR  |
| 電源        | DC12V/3A                           | 録画レート(解像度) | 1080p(最大30fps×2CH)<br>720p(最大30fps×2CH)<br>960×480(最大30fps×2CH)     |
| 録画モード     | 連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)  | 記録媒体       | SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売) |
| 本体サイズ     | 203(W)×92(D)×44.4(H) mm            | 重量         | 546g  |
| 付属品       | ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD    | 映像入力       | 2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識) |
| 映像出力      | 1×HDMI, 1×RCA(1.0vp-p/75Ω) /AVケーブル | 音声入力       | 2×(RCA)   |
| 音声出力      | 1×(HDMI,RCA)                       | ディスプレイモード  | 2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ                               |
| ディスプレイレート | 60fps(30fps×2CH)                   | ディスプレイ解像度  | 1920×1080、1280×1024、1024×768  |
| 圧縮方式      | 映像:H.265、H.264<br>音声:G.726         | モーション録画    | 感知エリア(8×8)、(9段階)/プレコード(0~5秒)  |
| ミラーリング録画  | e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SD           | 再生接続       | HDMI(本体をモニター接続)、SDカ   |

|         |  |          |   |
|---------|--|----------|---|
|         | カード×2、SSD  |          | ド、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD (PC再生)             |
| 表示      | 2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)   | 検索モード    | 日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、スクマーカー |
| 再生速度    | ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム) | インターフェース | 10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応   |
| UTC     | 対応   | セキュリティー  | 機器本体:パスワード管理、記録媒体:PINコード管理                  |
| アラーム入出力 | 1入力/1出力(無電圧接点)   | 表示LED    | 電源、録画、アラーム、GPS                              |
| 消費電流    | 最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)  | 使用条件     | 0°C~50°C/20~80%RH                           |

最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置

アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ

記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能

ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。

SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載

ネットワーク機能搭載

パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全

機器に収納可能なコンパクトサイズ

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.