

品番 : EA864CD-204

品名 : 8.0インチモニター



販売価格	28,600円(税抜)／31,460円(税込)		
カタログ価格	28,600円(税抜)／31,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 09:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2371ページ		



## 仕様

メーカー	NSK	型番	NS-FHD8M
解像度	1280×720	アスペクト比	16:9
輝度	350~450cd/m <sup>2</sup>	コントラスト	1000:1
視野角	水平:178° 垂直:178°	スピーカー	10W×2
HDMI	1080p、1080i、720p、576p、576i、480p、786i	電源	DC12V ±10%
消費電力	最大10W	使用条件	-20°C~60°C/-30°C~70°C(収納時)
サイズ	203×107×164(H) mm	重量	742g
付属品	HDMIケーブル(3m)、ACアダプター、モニタースタンド、モニタースタンド固定金具		

HDMI入力

フルハイビジョン対応8.0インチモニター(16:9)

スピーカー内蔵、VGA入力

EA864CD-202Aのデジタル自動録画装置につなげて使用できるモニターです。

小型8インチ、TFT液晶パネル採用

軽量で持ち運びもラクラク!

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.